

**Separator z zintegrowanym bypassem wewn trznym MALLpass
bypass, osadnik, separator koalescencyjny (Klasa I)
według PN- EN 858 z samoczynnym zamknięciem na odpływie**

Wykonanie z płytą pokrywową

Wielkość NS/ NG	Pojemność osadnika	średnica wewn trzna d mm	Wysokość całkowita H mm	h mm	Wlot/ wylot różnica h mm	Odpływ dopływ DN mm	Pojemność magazynowa oleju l	Najcięższy element kg	Ciężar łeczny kg	Nr artykułu kl. D 400	Cena netto loco producent zł
Q/ Qmax.	I										
6/ 60	6850	2000	3050	1850	140	315	315	5.865	9.115	7.5548.110	19.000,00
6/ 30	6850	2000	3050	1850	140	315	315	5.865	9.115	7.5548.115	zapytanie
6/ 18	6300	2000	2900	1700	140	315	315	5.865	9.115	7.5548.120	zapytanie
10/ 100	8970	2500	3270	2025	200	400	537	7.685	11.400	7.5548.125	24.000,00
10/ 50	6920	2500	2820	1700	140	315	557	9.545	10.845	7.5548.130	zapytanie
10/ 30	6920	2500	2820	1700	140	315	557	9.545	10.845	7.5548.135	zapytanie
15/ 150	8470	2500	3270	1925	220	500	513	8.535	12.245	7.5548.140	25.000,00
15/ 75	7170	2500	2970	1725	200	400	537	7.685	11.400	7.5548.145	zapytanie
15/ 45	6920	2500	2820	1700	140	315	557	9.545	10.840	7.5548.150	zapytanie
20/ 200	7960	2500	2960	1925	220	500	595	8.535	13.065	7.5548.155	27.750,00
20/ 100	8560	2500	3160	2025	200	400	619	8.465	12.995	7.5548.160	zapytanie
20/ 60	9060	2500	3060	2150	140	315	639	8.360	12.890	7.5548.165	zapytanie

pokrywa z dwoma otworami włączowymi
separator MALLpass został sprawdzony i jest zgodny z PN- EN 858- 1

Separator obliczony został w następujący sposób:

- każdy przepływ nominalny Q jest podczyszczany przez separator
- separator nie jest przeciwny hydraulicznie

- Powyższe wymiary dotyczą pokrywy z włączem Kl. D 400. Zastosowanie pokrywy z włączem Kl. B 125 zmniejsza głębokość wlotu (Tmin) i wysokość całkowitą (GT) o 35 mm, ciężar łeczny o 80 kg.
- Samoczynne zamknięcie, o ile nie jest inaczej wymagane przystosowane jest dla substancji lekkich o gęstości 0,90 g/cm³
- Wersja z osadzin wewn trzn z PE-HD Inliner na zapytanie.
- Nie podlegający zuiwu wkład koalescencyjny dostępny jest przez włącz bez potrzeby wchodzenia czy opróżniania separatora.

Inne wersje urządzenia na zapytanie.

